

87264331 MG100LB 50 Гц

Протокол звукометрии
Звуковая мощность, рассчитанная по DS/ISO-3743

Тип э.двиг: MG100LB		Номер продукта: 87264331		Диам.вент-ра: D108 [мм]	
P2: 2.2 [кВт]		U: 400 [В]		Частота: 50 [Hz]	


Замечания: Шумовые характеристики заявлены без учета возможных отклонений в модельном ряде и погрешностей измерения. Таким образом, заявленный уровень шума может быть до 3 дБ выше уровня среднего промышленного образца.

Испытания на:

Уровень в октавном диапазоне (дБ)

Средняя частота	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Звуковая мощность	41,7	44,3	46,8	49,9	49,8	41,1	33,8	54,3	54,7
Уровень ре: 1 pW									
Среднее звуковое давление при 1м. ре: 20 UPa	29,6	32,3	34,8	37,8	37,8	29,1	21,7	42,2	42,7

Звуковое давление, рассчитанное по ISO/DIS 11203, методом Q2



Инициалы: KIR № файла: LY20072-22.11.2007