

85905775 MG100LC 50 Hz

Poročilo meritve hrupa Meritve zvočnega tlaka po DS/ISO-3743

Tip motorja: MG100LC

Št. proizvoda: 85905775

Premjer ventilatorja: D108 [mm]

P2: 3 [kW]

U: 400 [V]

Pol: 2

Frekvenca: 50 [Hz]


Opombe: Deklarirana vrednost emisije hrupa ne upošteva variacij proizvodnje in merilnih negotovosti. Deklarirana vrednost je torej lahko do 3 dB višja od vrednosti za povprečno proizvodno enoto.

Testirano pri:

Frekvenčno območje [db]

Sredinska frekvenca	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Moč hrupa Nivo re: 1 pW	54,3	60,4	62,2	62,4	60,7	59,1	52,5	67,3	68,4
Povprečje zvočnega tlaka pri 1m. re: 20 UPa	42,3	48,4	50,2	50,4	48,7	47,1	40,4	55,3	56,4

Zvočni tlak izračunan po ISO/DIS 11203 metodi Q2



Začetnice: KIR

Številka datoteke: LY15655-29.09.2006