

# 85905076 MG71A 60 Hz

## Informe medición sonora Medición potencia sonora de acuerdo con DS/ISO 3743

Tipo motor: MG71A

Código del producto: 85905076

Diám ventil.: D89 [mm]

P2: 0.37 [kW]

U: 440 [V]

Polo: 2

Frecuenc.: 60 [Hz]


**Notas:** El valor de emisión de ruido declarado no contempla variaciones de producción e incertidumbres de medición. Por lo tanto, el valor declarado puede ser hasta 3 dB mayor al valor de la unidad de producción promedio.

Probado a:

### Nivel banda sonora [db]

Frecuencia central	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Potencia sonora Nivel re: 1 pW	48,2	58,2	57,5	57,9	61,0	56,5	51,7	65,2	65,7
Presión sonora media a 1m. re: 20 UPa	36,5	46,4	45,8	46,2	49,2	44,8	40,0	53,5	54,0

### Presión sonora calculada de acuerdo con ISO/DIS 11203 método Q2



Iniciales: KIR

Archivo: LY15608-27.09.2006