

86187524 MG160MB 50 Hz

Informe medición sonora Medición potencia sonora de acuerdo con DS/ISO 3743

Tipo motor: MG160MB	Código del producto: 86187524	Diám ventil.: D215 [mm]
P2: 11 [kW]	Polo: 4	

Notas: El valor de emisión de ruido declarado no contempla variaciones de producción e incertidumbres de medición. Por lo tanto, el valor declarado puede ser hasta 3 dB mayor al valor de la unidad de producción promedio.

Probado a:

Nivel banda sonora [db]

Frecuencia central	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Potencia sonora Nivel re: 1 pW	52,0	54,7	60,4	62,8	56,4	56,8	54,0	65,8	66,6
Presión sonora media a 1m. re: 20 UPa	39,5	42,2	47,9	50,3	43,8	44,3	41,5	53,3	54,1

Presión sonora calculada de acuerdo con ISO/DIS 11203 método Q2

