

87264331 MG100LB 50 Hz

Garso matavimo ataskaita
Garso galios matavimas pagal to DS/ISO-3743

Variklio tipas: MG100LB	Produkto numeris: 87264331	Ventiliatoriaus skersmuo: D108 [mm]
P2: 2.2 [kW]	U: 400 [V]	Kreipiamoji: 4
		Dažnis: 50 [Hz]


Pastabos: Deklaruojamoje triukšmo emisijos vertėje neatsižvelgta į gamybos pokyčius ir matavimo neapibrėžtumus. Todėl deklaruota vertė gali būti iki 3 dB didesnė už vidutinę įrenginio vertę.

Išbandyta esant:

Lygis oktavos diapazone [dB]

Centrinis dažnis	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Garso galia Lygis re: 1 pW	41,7	44,3	46,8	49,9	49,8	41,1	33,8	54,3	54,7
Vidutinis garso slėgis esant 1m. re: 20 UPa	29,6	32,3	34,8	37,8	37,8	29,1	21,7	42,2	42,7

Garso slėgis apskaičiuotas pagal ISO/DIS 11203 metodą Q2



Inicialai: KIR

Failo Nr.: LY20072-22.11.2007