

86D15108 MG100LB 50 Hz

izveštaj merenja buke
Merenje jačine zvuka u skladu sa DS/ISO-3743

Tip motora: MG100LB	Proizvodni broj: 86D15108	Prečnik ventilatora: D108 [mm]
P2: 2.2 [kW]	U: 400 [V]	Pol: 4
		Frekvencija: 50 [Hz]


Komentari: Deklarisana vrednost emisije buke ne uzima u obzir varijacije u proizvodnji i tolerancije mera. Deklarisana vrednost, prema tome, može biti i do 3dB viša nego vrednost prosečne proizvedene jedinice.

Testirano na:

Nivo buke jedne oktave [db]

Centralna frekvencija	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Jačina buke	41,7	44,3	46,8	49,9	49,8	41,1	33,8	54,3	54,7
Nivo re: 1 pW									
Prosečni nivo buke na 1m. re: 20 UPa	29,6	32,3	34,8	37,8	37,8	29,1	21,7	42,2	42,7

Jačina zvuka izmerena u skladu sa ISO/DIS 11203 metoda Q2



Inicijali: KIR

Dokument br.: LY20072-22.11.2007