

85905076 MG71A 50 Hz

Garso matavimo ataskaita			
Garso galios matavimas pagal to DS/ISO-3743			
Variklio tipas: MG71A	Produkto numeris: 85905076	Ventiliatoriaus skersmuo: D89 [mm]	
P2: 0.37 [kW]	U: 400 [V]	Kreipiamoji: 2	Dažnis: 50 [Hz]


Pastabos: Deklaruojamoje triukšmo emisijos vertėje neatsižvelgta į gamybos pokyčius ir matavimo neapibrėžtumus. Todėl deklaruota vertė gali būti iki 3 dB didesnė už vidutinę įrenginio vertę.

Išbandyta esant:

Lygis oktavos diapazone [dB]

Centrinis dažnis	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Garso galia	43,6	51,6	52,4	59,1	56,1	51,2	45,5	62,2	62,4
Lygis re: 1 pW									
Vidutinis garso slėgis esant 1m. re: 20 UPa	31,8	39,9	40,7	47,3	44,4	39,5	33,8	50,4	50,6

Garso slėgis apskaičiuotas pagal ISO/DIS 11203 metodą Q2



Inicialai: KIR

Failo Nr.: LY15607-27.09.2006