

86D15905 MG90SB 60

DS/ISO-3743			
:	MG90SB	:	86D15905
:		:	D128
P2:	1.1	U:	440 [V]
:		:	4
:		:	60 [Hz]


: 3 dB

:

[db]

	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
re1 pW	48,8	50,1	53,2	55,2	51,9	46,8	37,4	58,5	59,7
1m re 20 UPa	36,8	38,2	41,3	43,2	39,9	34,8	25,4	46,6	47,7

ISO/DIS 11203 Q2



: KIR : LY19151-13.08.2007