

99583819 MG90LE 50 Hz

Izveštaj o mjeranju zvuka Mjerenje zvučnog pritiska prema DS/ISO-3743

Tip motora: MG90LE	Broj proizvoda: 99583819	Promjer ventilatora: D108 [mm]
P2: 2.2 [kW]	U: 400 [V]	Stub: 2
		Frekvencija: 50 [Hz]


Napomene: Navedena vrijednost emisije buke ne uključuje varijacije u proizvodnji i nesigurnosti pri mjeranju. Stoga navedena vrijednost može biti do 3 db veća od vrijednosti za prosječnu proizvodnu jedinicu.

Testirano na:

Oktavni nivo buke [db]

Središnja frekvencija	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Snaga zvuka Nivo re: 1 pW	41,0	49,5	55,3	62,2	59,2	56,0	51,6	65,5	-
Prosječni zvučni pritisak na 1 m, re: 20 UPa	29,1	37,5	43,4	50,2	47,2	44,0	39,6	53,5	-

Zvučni pritisak je izračunat prema ISO/DIS 11203 metodi Q2



Inicijali: VBJ

Br. datoteke: LY66640 18/07/2019