

86187517 MG132SB 50 Hz

Отчет за измерване на шума
Измерване на нивото на шума, съгласно DS/ISO-3743

Тип двиг-л: MG132SB	Номер на продукта: 86187517	Диаметър на вентилатора: D128 [mm]
P2: 5.5 [kW]	U: 400 [V]	Полюс: 4
		Честота: 50 [Hz]


Забележки: Декларираната стойност за нива на шума не включва измененията в нивата и колебанията в измерванията. Затова декларираната стойност може да е с до 3 dB по-висока от средната стойност.

Тествано при:

Ниво на шума на октава [db]

Централна честота	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Ниво на шума Ниво ре: 1 pW	47,4	50,1	58,1	60,3	49,6	46,6	39,0	62,0	63,1
Осреднено ниво на шума при 1m. ре: 20 UPa	35,2	37,9	49,9	48,1	37,4	34,4	26,8	49,8	50,9

Ниво на шума, изчислено съгласно ISO/DIS 11203 метод Q2



Инициали: KIR N на файл: LY 18.03.2010