

87312328 MG112MC 60 Hz

Informe medición sonora			
Medición potencia sonora de acuerdo con DS/ISO 3743			
Tipo motor: MG112MC	Código del producto: 87312328	Diám ventil.: D128 [mm]	
P2: 5.5 [HP]	U: 440 [V]	Polo: 4	Frecuenc.: 60 [Hz]


Notas: El valor de emisión de ruido declarado no contempla variaciones de producción e incertidumbres de medición. Por lo tanto, el valor declarado puede ser hasta 3 dB mayor al valor de la unidad de producción promedio.

Probado a:

Nivel banda sonora [db]

Frecuencia central	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Potencia sonora Nivel re: 1 pW	50,0	51,9	55,9	57,5	53,0	49,7	42,0	60,7	61,8
Presión sonora media a 1m. re: 20 UPa	37,7	39,7	43,6	45,3	40,7	37,4	29,7	48,4	49,6

Presión sonora calculada de acuerdo con ISO/DIS 11203 método Q2



Iniciales: KIR

Archivo: LY19143-13.08.2007