

86905654 MG71B 50 Hz

Relatório de medição do som			
Potência sonora medida de acordo com a DS/ISO-3743			
Tipo motor: MG71B	Código: 86905654	Ø ventilador: D124 [mm]	
P2: 0.37 [kW]	U: 400 [V]	Pólo: 4	Frequênc.: 50 [Hz]


Comentários: O valor de emissão de ruído declarado não leva em consideração as variações de produção e as incertezas de medição. Por esse motivo, o valor declarado poderá ser até 3 dB superior ao valor da unidade de produção média.

Testado em:

Nível de banda de oitava [db]

Frequência central	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Potência sonora	38,0	38,4	41,7	45,2	47,8	41,6	30,3	51,4	51,4
Nível re: 1 pW									
Pressão sonora média a 1m. re: 20 UPa	26,3	26,6	30,0	33,5	36,0	29,9	18,6	39,7	39,6

Pressão sonora calculada de acordo com a ISO/DIS 11203, método Q2



Iniciais: KIR Fich. nº: LY20111-27.11.2007