

87265256 MG100LC 50 Hz

Izveštaj o mjeranju zvuka			
Mjerenje zvučnog pritiska prema DS/ISO-3743			
Tip motora: MG100LC	Broj proizvoda: 87265256	Promjer ventilatora: D128 [mm]	
P2: 3 [kW]	U: 400 [V]	Stub: 4	Frekvencija: 50 [Hz]


Napomene: Navedena vrijednost emisije buke ne uključuje varijacije u proizvodnji i nesigurnosti pri mjeranju. Stoga navedena vrijednost može biti do 3 db veća od vrijednosti za prosječnu proizvodnu jedinicu.

Testirano na:

Oktavni nivo buke [db]

Središnja frekvencija	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Snaga zvuka	45,5	47,4	54,6	55,1	59,0	50,0	42,9	62,2	62,1
Nivo re: 1 pW									
Prosječni zvučni pritisak na 1 m, re: 20 UPa	33,4	35,4	42,6	43,1	47,0	37,9	30,8	50,2	50,1

Zvučni pritisak je izračunat prema ISO/DIS 11203 metodi Q2



Inicijali: KIR

Br. datoteke: LY20107-26.11.2007