

87402041 MG160MD 60 Hz

DS/ISO-3743		
MG160MD	87402041	D210 [mm]
P2: 15 [kW]	2	
3dB		

	[db]								
	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
re:1 pW	63,8	68,0	74,1	72,8	71,0	68,2	64,8	77,7	78,8
1m, re:20 Upa	51,3	55,5	61,6	60,3	58,5	55,7	52,3	65,2	66,3

