

86187524 MG160MB 50 Hz

Отчет за измерване на шума
Измерване на нивото на шума, съгласно DS/ISO-3743

Тип двиг-л: MG160MB	Номер на продукта: 86187524	Диаметър на вентилатора: D215 [mm]
P2: 11 [kW]	Полюс: 4	

Забележки: Декларираната стойност за нива на шума не включва измененията в нивата и колебанията в измерванията. Затова декларираната стойност може да е с до 3 dB по-висока от средната стойност.

Тествано при:

Ниво на шума на октава [db]

Централна честота	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Ниво на шума Ниво ре: 1 pW	52,0	54,7	60,4	62,8	56,4	56,8	54,0	65,8	66,6
Осреднено ниво на шума при 1m. ре: 20 UPa	39,5	42,2	47,9	50,3	43,8	44,3	41,5	53,3	54,1

Ниво на шума, изчислено съгласно ISO/DIS 11203 метод Q2

