85903247 MGE90SB 50 Hz

Rapport mesure sonore
Mesure Puissance Sonore selon norme DS/ISO-3743

Type de moteur: MGE90SB **Référence produit:** 85903247 **Diamètre du ventilateur:** D128 **[mm]**

P2: 1.5 **[kW]** **U:** 400 **[V]** **Pôle:** 2 **Fréquence:** 50 **[Hz]**

Remarques: La valeur déclarée d'émission sonore, ne prend pas en considération des variations de production et des incertitudes de mesure. La valeur fournie peut donc être jusqu'à 3 dB supérieure, que la valeur pour l'unité de production moyenne.

Testé à: 1500 (inactif) mn-1

Niveau bande sonore [db]

Fréquence centrale	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Puissance sonore Niveau re: 1 pW	48,7	48,9	52,4	52,3	53,0	47,4	37,1	57,8	58,8
Pression sonore moyenne à 1m. re: 20 UPa	36,8	37,0	40,4	40,3	41,1	35,5	25,2	45,8	46,8

Pression Sonore calculée selon norme ISO/DIS 11203 méthode Q2



Initiales: KIR **N° fichier:** LY05162-03.12.2004

Rapport mesure sonore
Mesure Puissance Sonore selon norme DS/ISO-3743

Type de moteur: MGE90SB **Référence produit:** 85903247 **Diamètre du ventilateur:** D128 **[mm]**

P2: 1.5 **[kW]** **U:** 400 **[V]** **Pôle:** 2 **Fréquence:** 50 **[Hz]**

Remarques: La valeur déclarée d'émission sonore, ne prend pas en considération des variations de production et des incertitudes de mesure. La valeur fournie peut donc être jusqu'à 3 dB supérieure, que la valeur pour l'unité de production moyenne.

Testé à: 2250 (inactif) mn-1

Niveau bande sonore [db]

Fréquence centrale	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Puissance sonore Niveau re: 1 pW	57,5	58,9	61,9	62,7	60,7	55,8	45,9	66,8	68,0
Pression sonore moyenne à 1m. re: 20 UPa	45,6	47,0	50,0	50,8	48,7	43,8	34,0	54,8	56,1

Pression Sonore calculée selon norme ISO/DIS 11203 méthode Q2



Initiales: KIR **N° fichier:** LY05161-03.12.2004

Rapport mesure sonore
Mesure Puissance Sonore selon norme DS/ISO-3743

Type de moteur:	MGE90SB	**Référence produit:**	85903247	**Diamètre du ventilateur:**	D128 **[mm]**
P2: 1.5 **[kW]**		**U:** 400 **[V]**	**Pôle:** 2	**Fréquence:** 50 **[Hz]**	

Remarques: La valeur déclarée d'émission sonore, ne prend pas en considération des variations de production et des incertitudes de mesure. La valeur fournie peut donc être jusqu'à 3 dB supérieure, que la valeur pour l'unité de production moyenne.

Testé à: 3000 (inactif) mn-1

Niveau bande sonore [db]

Fréquence centrale	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Puissance sonore Niveau re: 1 pW	62,8	66,0	69,2	69,9	68,2	63,2	54,3	74,1	75,2
Pression sonore moyenne à 1m. re: 20 UPa	50,8	54,0	57,2	57,9	56,2	51,2	42,3	62,2	63,2

Pression Sonore calculée selon norme ISO/DIS 11203 méthode Q2



Initiales: KIR **N° fichier:** LY05160-03.12.2004

Rapport mesure sonore
Mesure Puissance Sonore selon norme DS/ISO-3743

Type de moteur: MGE90SB	**Référence produit:** 85903247	**Diamètre du ventilateur:** D128 **[mm]**
P2: 1.5 **[kW]**	**U:** 400 **[V]**	**Pôle:** 2 **Fréquence:** 50 **[Hz]**

Remarques: La valeur déclarée d'émission sonore, ne prend pas en considération des variations de production et des incertitudes de mesure. La valeur fournie peut donc être jusqu'à 3 dB supérieure, que la valeur pour l'unité de production moyenne.

Testé à: 3600 (inactif) mn-1

Niveau bande sonore [db]

Fréquence centrale	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Puissance sonore Niveau re: 1 pW	66,9	70,1	73,7	74,6	73,5	68,8	60,3	79,1	79,9
Pression sonore moyenne à 1m. re: 20 UPa	54,9	58,2	61,8	62,7	61,5	56,8	48,4	67,1	68,0

Pression Sonore calculée selon norme ISO/DIS 11203 méthode Q2



Initiales: KIR **N° fichier:** LY05159-03.12.2004