

85903403 MG160LB 60 Hz

音響測定レポート

DS/ISO-3743 準拠 音響出力測定

電動機タイプ: MG160LB

製品番号: 85903403

ファンの直径: D210 [mm]

P2: 18.5 [kW]

極数: 2

注: ここに述べられた騒音値は、製品個体差と測定誤差を考慮していません。したがって、平均値より最大3dB 大きくなる可能性があります。

試験条件:

オクターブ帯域レベル [db]

中心周波数	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
音響出力 Level re: 1 pW	66,9	68,4	73,6	73,2	70,5	69,0	65,7	77,8	78,9
音圧平均 at 1m. re: 20 UPa	54,4	55,9	61,1	60,7	58,0	56,5	53,2	65,3	66,4

ISO/DIS 11203 メソッド Q2 に従い計算された音圧

