

87272218 MG100LC 50 Hz

Lydmålingsrapport			
Lydeffektsmåling iht. DS/ISO 3743			
Motortype: MG100LC	Produktnummer: 87272218	Viftediameter: D108 [mm]	
P2: 3 [kW]	U: 400 [V]	Pol: 2	Frekvens: 50 [Hz]


Merknader: Det deklarerte lydnivå tar ikke høyde for variasjoner i produksjon og usikkerhet i målinger. Den deklarerte verdi kan derfor være opp mot 3dB høyere enn verdi for gjennomsnittlig produksjonsenhet.

Testet ved/på/i:

Oktavbåndsnivå [dB]

Senterfrekvens	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Lydeffekt	54,3	60,4	62,2	62,4	60,7	59,1	52,5	67,3	68,4
Nivå vedr.: 1 pW									
Gjennomsnittlig lydtrykk	42,3	48,4	50,2	50,4	48,7	47,1	40,4	55,3	56,4
Ved 1m. vedr: 20 UPa									

Lydtrykk beregnet iht. ISO/DIS 11203 metode Q2



Initialer: KIR Filnummer: LY15655-29.09.2006