

85905106 MG90LC 50 Hz

Zpráva o měření hluku Měření akust. výkonu dle DS/ISO-3743

Typ motoru: MG90LC Objednací číslo: 85905106 Průměr ventilátoru: D108 [mm]
P2: 2.2 [kW] U: 400 [V] Pól: 2 Frekvence: 50 [Hz]


Poznámky: Deklarovaná hodnota hluku nebere v úvahu výrobní odchylky a měřicí nejistoty. Deklarovaná hodnota tedy může být až o 3 dB vyšší než je hodnota pro průměrnou výrobní jednotku.

Test při:

Úroveň v oktavovém pásmu (dB)

Střední frekvence	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Akustický výkon Úroveň : 1 pW	58,5	59,0	61,3	62,3	62,6	57,6	51,2	67,5	68,5
Průměrný akustický tlak at 1m. re: 20 UPa	46,5	47,0	49,3	50,3	50,5	45,6	39,2	55,5	56,5

Akustický tlak počítaný dle ISO/DIS 11203, metoda Q2



Iniciály: KIR

Soubor č.: LY15669-29.09.2006