

85905021 ML90CC 50 Hz

Hangnyomás mérés jegyzőkönyv		
Hangnyomásszint mérés a DS/ISO-3743 szabványnak megfelelően		
Motortípus: ML90CC	Cikkszám: 85905021	Prop. átmérő: D108 [mm]
P2: 1.5 [kW]	Pólus: 2	

Megjegyzés: A bejelentett zajkibocsátási szint nem veszi figyelembe a gyártási eltéréseket és mérési bizonytalanságokat. A bejelentett érték ezért akár 3 dB-lel is magasabb lehet, mint az átlagos gyártási egységhez tartozó érték.

Tesztelve:

Octave Band Level [db]									
Központi frekvencia	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Hangnyomás Szint re: 1 pW									
Átlagos hangnyomásszint at 1m. re: 20 UPa									

