

87410024 MG160MB 50 Hz

Garso matavimo ataskaita Garso galios matavimas pagal to DS/ISO-3743

Variklio tipas: MG160MB	Produkto numeris: 87410024	Ventiliatoriaus skersmuo: D210 [mm]
P2: 11 [kW]	Kreipiamoji: 2	

Pastabos: Deklaruojamoje triukšmo emisijos vertėje neatsižvelgta į gamybos pokyčius ir matavimo neapibrėžtumus. Todėl deklaruota vertė gali būti iki 3 dB didesnė už vidutinę įrenginio vertę.

Išbandyta esant:

Lygis oktavos diapazone [dB]

Centrinis dažnis	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Garso galia Lygis re: 1 pW	61,1	63,7	68,5	68,4	67,1	61,8	58,8	73,0	74,1
Vidutinis garso slėgis esant 1m. re: 20 UPa	48,6	51,2	56,0	55,9	54,6	49,3	46,3	60,5	61,6

Garso slėgis apskaičiuotas pagal ISO/DIS 11203 metodą Q2

