

87760001 MGE90SB 50赫兹

声音测量报告
根据 DS/ISO-3743 测量声功率

电机类型: MGE90SB	产品号: 87760001	风扇直径: D128 [毫米]
P2: 1.5 [千瓦]	U: 400 [V]	极: 2
		频率: 50 [Hz]


备注: 宣称噪音发射数值没有考虑生产变体和测量的不确定性。 因此, 宣称数值可能比平均生产单位的数值高出3dB。

测试地点: 1500 (空闲) 转数 / 分钟

倍频带等级 [db]

中心频率	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
声功率 液位 re : 1 pW	48,7	48,9	52,4	52,3	53,0	47,4	37,1	57,8	58,8
平均声压 在 1m 时。re: 20 UPa	36,8	37,0	40,4	40,3	41,1	35,5	25,2	45,8	46,8

按照 ISO/DIS 11203 方法 Q2 累加声压



初始: KIR 文件编号: LY05162-03.12.2004