

87264331 MG100LB 50 Hz

Helimõõtearuanne

Helivõimsuse mõõtmine vastavalt DS/ISO-3743

Moot. tüüp: MG100LB	Toote kood: 87264331	Ventilaatori läbimõõt: D108 [mm]
P2: 2.2 [kW]	U: 400 [V]	Poolus: 4
		Sagedus: 50 [Hz]


Märkused: Märgitud müraemissiooni väärtus ei arvesta tootmise erisusi ega mõõtmise ebakindlust. Seetõttu võib märgitud väärtus olla kuni 3 dB suurem kui keskmise tootmisseadme väärtus.

Katsetatud:

Oktaavriba tase [db]

Kesksagedus	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Helivõimsus Tase re: 1 pW	41,7	44,3	46,8	49,9	49,8	41,1	33,8	54,3	54,7
Keskmine helirõhk 1m. re: 20 UPa	29,6	32,3	34,8	37,8	37,8	29,1	21,7	42,2	42,7

Helirõhk arvutati vastavalt ISO/DIS 11203 meetodile Q2



Initiaallid: KIR

Reg-nr: LY20072-22.11.2007