

85055105 MG80B 50 Hz

Отчет за измерване на шума			
Измерване на нивото на шума, съгласно DS/ISO-3743			
Тип двиг-л: MG80B	Номер на продукта: 85055105	Диаметър на вентилатора: D89 [mm]	
P2: 1.1 [kW]	U: 400 [V]	Полюс: 2	Честота: 50 [Hz]


Забележки: Декларираната стойност за нива на шума не включва измененията в нивата и колебанията в измерванията. Затова декларираната стойност може да е с до 3 dB по-висока от средната стойност.

Тествано при:

Ниво на шума на октава [db]

Централна честота	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Ниво на шума	43,5	53,6	52,3	53,8	56,1	51,7	46,7	60,4	61,0
Ниво ре: 1 pW									
Осреднено ниво на шума при 1m. ре: 20 UPa	31,7	41,7	40,5	42,0	44,2	39,9	34,9	48,6	49,2

Ниво на шума, изчислено съгласно ISO/DIS 11203 метод Q2



Инициали: KIR N на файл: LY15629-27.09.2006