

85905051 MG71A 50 Гц

Протокол звукометрії									
Звукова потужність, розрахована за DS/ISO-3743									
Тип електродвигуна: MG71A			Номер продукту: 85905051			Діаметр вентилятора: D89 [мм]			
P2: 0.37 [кВт]		U: 400 [В]		Полюс: 2		Частота: 50 [Hz]			


Зауваження: Шумові характеристики, заявлені без урахування можливих відхилень у модельному ряді й похибок вимірювання. Таким чином, заявлений рівень шуму може бути до 3 дБ вищий за рівень середнього промислового зразка.

Випробування на:

Рівень в октавному діапазоні (дБ)

Середня частота	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Звукова потужність Рівень ге: 1 pW	43,6	51,6	52,4	59,1	56,1	51,2	45,5	62,2	62,4
Середній звуковий тиск за 1 м. ге: 20 UPa	31,8	39,9	40,7	47,3	44,4	39,5	33,8	50,4	50,6

Звуковий тиск, розрахований за ISO/DIS 11203, методом Q2



Ініціали: KIR

№ файла: LY15607-27.09.2006