

85324104 MG80A 50 Hz

Izveštaj mjerenja buke
Mjerenje jačine zvuka sukladno DS/ISO-3743

Vrsta motora: MG80A	Proizvodni broj: 85324104	Promjer ventilatora: D89 [mm]
P2: 0.75 [kW]	U: 400 [V]	Pol: 2
		Frekvencija: 50 [Hz]


Komentari: Navedena vrijednost emisije buke, ne uzima u obzir proizvodne varijacije i nepouzdana mjerenja. Navedena vrijednost zbog toga može biti do 3 dB viša nego vrijdnost za prosječnu proizvedenu jedinicu.

Testirano pri:

Nivo buke jedne oktave [db]

Centralna frekvencija	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Jačina buke Nivo re: 1 pW	43,9	52,3	53,3	54,9	55,9	51,3	46,3	60,6	61,1
Prosječna razina buke na 1m. re: 20 UPa	32,1	40,5	41,5	43,1	44,0	39,5	34,5	48,8	49,3

Razina zvučnog tlaka izračunata sukladno ISO/DIS 11203 metoda Q2



Inicijali: KIR Dokument br.: LY15640-28.09.2006