

85D06908 MG90LC 50 Hz

Skaņas mērījumu ziņojums
Skaņas jaudas mērījums saskaņā ar DS/ISO-3743

Motora veids: MG90LC	Produkta numurs: 85D06908	Ventilatora diametrs: D108 [mm]
P2: 2.2 [kW]	U: 400 [V]	Balsts: 2
		Frekvence: 50 [Hz]


Piezīmes: Deklarētajā trokšņa emisijas vērtībā nav nemtas vērā ražošanas vibrācijas un mērījumu nenoteiktība. Tādējādi deklarētā vērtība var būt par 3 dB augstāka nekā vidējās ražošanas vienības vērtība.

Testēts pie:

Oktāvu joslas līmenis [db]

Vidējā frekvence	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Skaņas jauda Līmenis re: 1 pW	58,5	59,0	61,3	62,3	62,6	57,6	51,2	67,5	68,5
Skaņas spiediena vidējā vērtība pie 1m. re: 20 UPa	46,5	47,0	49,3	50,3	50,5	45,6	39,2	55,5	56,5

Skaņas spiediens aprēķināts saskaņā ar ISO/DIS 11203 Q2 metodi



Sākotnēji: KIR Faila Nr.: LY15669-29.09.2006