

85904299 MG90SB 50 Hz

Skaņas mērījumu ziņojums
Skaņas jaudas mērījums saskaņā ar DS/ISO-3743

Motora veids: MG90SB	Produkta numurs: 85904299	Ventilatora diametrs: D108 [mm]
P2: 1.5 [kW]	U: 400 [V]	Balsts: 2
		Frekvence: 50 [Hz]


Piezīmes: Deklarētajā trokšņa emisijas vērtībā nav nemtas vērā ražošanas vibrācijas un mērījumu nenoteiktība. Tādējādi deklarētā vērtība var būt par 3 dB augstāka nekā vidējās ražošanas vienības vērtība.

Testēts pie:

Oktāvu joslas līmenis [db]

Vidējā frekvence	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Skaņas jauda Līmenis re: 1 pW	56,4	57,9	60,4	63,1	59,1	54,8	48,9	66,2	67,3
Skaņas spiediena vidējā vērtība pie 1m. re: 20 UPa	44,4	45,9	48,3	51,1	47,0	42,7	36,9	54,2	55,3

Skaņas spiediens aprēķināts saskaņā ar ISO/DIS 11203 Q2 metodi



Sākotnēji: KIR Faila Nr.: LY15673-29.09.2006