

87352527 MG132MB 50 Hz

Ljudmätningsrapport			
Ljudeffektmätning enligt DS/ISO-3743			
Motortyp: MG132MB	Produkt nummer: 87352527	Fläkt diameter: D158 [mm]	
P2: 7.5 [kW]	U: 400 [V]	Pol: 4	Frekvens: 50 [Hz]


Anmärkningar: Det deklarerade värdet för ljudavgivning tar inte hänsyn till tillverkningsvariationer och mätosäkerheter. Det deklarerade värdet kan därför vara upp till 3 dB högre än värdet för en genomsnittlig tillverkningsenhet.

Provad vid:

Oktavbandsnivå [db]

Centrumfrekvens	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Ljudeffekt	52,3	53,9	57,9	60,4	53,3	50,9	42,6	62,8	64,0
Nivå re: 1 pW									
Ljudtryck, genomsnitt vid 1 m re: 20 UPa	40,0	41,7	45,7	48,2	41,1	38,7	30,3	50,5	51,7

Ljudtryck beräknat enligt ISO/DIS 11203 metod Q2



Initial: KIR Filnr: LY 18.03.2010