

87410026 MG160LB 50 Hz

Lydmålingsrapport		
Lydeffektmåling iht. DS/ISO 3743		
Motortype: MG160LB	Produktnummer: 87410026	Viftediameter: D210 [mm]
P2: 18.5 [kW]	Pol: 2	

Merknader: Det deklarerte lydnivå tar ikke høyde for variasjoner i produksjon og usikkerhet i målinger. Den deklarerte verdi kan derfor være opp mot 3dB høyere enn verdi for gjennomsnittlig produksjonsenhet.

Testet ved/på/i:

Oktavbåndsnivå [dB]

Senterfrekvens	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Lydeffekt	63,1	65,2	68,5	69,1	66,1	63,2	60,0	73,2	74,2
Nivå vedr.: 1 pW									
Gjennomsnittlig lydtrykk	50,6	52,7	56,0	56,6	53,6	50,7	47,5	60,7	61,8
Ved 1m. vedr: 20 UPa									

Lydtrykk beregnet iht. ISO/DIS 11203 metode Q2

