

85805102 MG71A 60 Hz

Relatório de medição do som			
Potência sonora medida de acordo com a DS/ISO-3743			
Tipo motor: MG71A	Código: 85805102	Ø ventilador: D89 [mm]	
P2: 0.37 [kW]	U: 440 [V]	Pólo: 2	Frequênc.: 60 [Hz]


Comentários: O valor de emissão de ruído declarado não leva em consideração as variações de produção e as incertezas de medição. Por esse motivo, o valor declarado poderá ser até 3 dB superior ao valor da unidade de produção média.

Testado em:

Nível de banda de oitava [db]

Frequência central	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Potência sonora	48,2	58,2	57,5	57,9	61,0	56,5	51,7	65,2	65,7
Nível re: 1 pW									
Pressão sonora média a 1m. re: 20 UPa	36,5	46,4	45,8	46,2	49,2	44,8	40,0	53,5	54,0

Pressão sonora calculada de acordo com a ISO/DIS 11203, método Q2



Iniciais: KIR Fich. nº: LY15608-27.09.2006