

87410001 MG160MB 50 Hz

izveštaj merenja buke Merenje jačine zvuka u skladu sa DS/ISO-3743

Tip motora: MG160MB Proizvodni broj: 87410001 Prečnik ventilatora: D210 [mm]
P2: 11 [kW] U: 400 [V] Pol: 2 Frekvencija: 50 [Hz]


Komentari: Deklarisana vrednost emisije buke ne uzima u obzir varijacije u proizvodnji i tolerancije mera. Deklarisana vrednost, prema tome, može biti i do 3dB viša nego vrednost prosečne proizvedene jedinice.

Testirano na:

Nivo buke jedne oktave [db]

Centralna frekvencija	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Jačina buke Nivo re: 1 pW	61,1	63,7	68,5	68,4	67,1	61,8	58,8	73,0	74,1
Prosečni nivo buke na 1m. re: 20 UPa	48,6	51,2	56,0	55,9	54,6	49,3	46,3	60,5	61,6

Jačina zvuka izmerena u skladu sa ISO/DIS 11203 metoda Q2



Inicijali: KIR

Dokument br.: LY 27.06.2008