

85903155 MG90SB 50 Hz

Informe medición sonora			
Medición potencia sonora de acuerdo con DS/ISO 3743			
Tipo motor: MG90SB	Código del producto: 85903155	Diám ventil.: D108 [mm]	
P2: 1.5 [kW]	U: 400 [V]	Polo: 2	Frecuenc.: 50 [Hz]


Notas: El valor de emisión de ruido declarado no contempla variaciones de producción e incertidumbres de medición. Por lo tanto, el valor declarado puede ser hasta 3 dB mayor al valor de la unidad de producción promedio.

Probado a:

Nivel banda sonora [db]

Frecuencia central	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Potencia sonora Nivel re: 1 pW	56,4	57,9	60,4	63,1	59,1	54,8	48,9	66,2	67,3
Presión sonora media a 1m. re: 20 UPa	44,4	45,9	48,3	51,1	47,0	42,7	36,9	54,2	55,3

Presión sonora calculada de acuerdo con ISO/DIS 11203 método Q2



Iniciales: KIR Archivo: LY15673-29.09.2006