

87402041 MG160MD 50 Hz

Raport măsurare sunet  
Măsuratori putere sonoră conform cu DS/ISO-3743

|                    |                      |                                |
|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| Tip motor: MG160MD | Cod produs: 87402041 | Diametru ventilator: D210 [mm] |
| P2: 15 [kW]        | Pol: 2               |                                |

Remarci: Valoarea emisiei de zgomot declarată nu ia în considerare variațiile de producție și incertitudinile de măsurare. Prin urmare, valoarea declarată poate fi cu până la 3 dB mai mare decât valoarea pentru unitatea de producție medie.

Testat la:

Nivel banda octave [db]

| Center Frequency                             | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | dB(A) | dB(lin) |
|----------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|---------|
| Putere sonoră<br>Nivel re: 1 pW              | 60,0 | 64,8 | 69,0 | 68,7 | 66,6 | 62,4 | 59,1 | 73,1  | 74,2    |
| Presiune acustică medie<br>la 1m. re: 20 UPa | 47,5 | 52,3 | 56,5 | 56,2 | 54,1 | 49,9 | 46,6 | 60,6  | 61,7    |

Presiunea sonoră calculată conform metodei ISO / DIS 11203 Q2

