87312328 MG112MC 50 Hz

Informe medición sonora
Medición potencia sonora de acuerdo con DS/ISO 3743

Tipo motor: MG112MC **Código del producto:** 87312328 **Diám ventil.:** D128 **[mm]**

P2: 4 **[kW]** **U:** 400 **[V]** **Polo:** 4 **Frecuenc.:** 50 **[Hz]**

Notas: El valor de emisión de ruido declarado no contempla variaciones de producción e incertidumbres de medición. Por lo tanto, el valor declarado puede ser hasta 3 dB mayor al valor de la unidad de producción promedio.

Probado a:

Nivel banda sonora [db]

Frecuencia central	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Potencia sonora Nivel re: 1 pW	45,6	48,4	58,1	55,4	51,6	47,3	38,3	59,7	61,2
Presión sonora media a 1m. re: 20 UPa	33,3	36,1	45,9	43,1	39,4	35,0	26,0	47,4	48,9

Presión sonora calculada de acuerdo con ISO/DIS 11203 método Q2



Inicials: KIR **Archivo:** LY19142-13.08.2007