

85903411 ML160AA 50 Hz

Lydmålingsrapport			
Lydeffektmåling iht. DS/ISO 3743			
Motortype: ML160AA	Produktnummer: 85903411	Viftediameter: D210 [mm]	
P2: 11 [kW]	U: 400 [V]	Pol: 2	Frekvens: 50 [Hz]


Merknader: Det deklarerte lydnivå tar ikke høyde for variasjoner i produksjon og usikkerhet i målinger. Den deklarerte verdi kan derfor være opp mot 3dB høyere enn verdi for gjennomsnittlig produksjonsenhet.

Testet ved/på/i:

Oktavbåndsnivå [dB]

Senterfrekvens	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Lydeffekt	61,1	63,7	68,5	68,4	67,1	61,8	58,8	73,0	74,1
Nivå vedr.: 1 pW									
Gjennomsnittlig lydtrykk	48,6	51,2	56,0	55,9	54,6	49,3	46,3	60,5	61,6
Ved 1m. vedr: 20 UPa									

Lydtrykk beregnet iht. ISO/DIS 11203 metode Q2



Initialer: KIR Filnummer: LY 27.06.2008