

85900769 MG112MC 50 Гц

Протокол звукометрии			
Звуковая мощность, рассчитанная по DS/ISO-3743			
Тип э.двиг: MG112MC	Номер продукта: 85900769	Диам.вент-ра: D128 [мм]	
P2: 4 [кВт]	U: 400 [В]	Полюс: 2	Частота: 50 [Гц]


Замечания: Шумовые характеристики заявлены без учета возможных отклонений в модельном ряде и погрешностей измерения. Таким образом, заявленный уровень шума может быть до 3 дБ выше уровня среднего промышленного образца.

Испытания на:

Уровень в октавном диапазоне (дБ)

Средняя частота	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Звуковая мощность	61,9	64,0	66,4	67,2	64,0	60,2	54,3	71,0	72,4
Уровень re: 1 pW									
Среднее звуковое давление при 1м. re: 20 UPa	49,7	51,7	54,2	54,9	51,7	47,9	42,0	58,7	60,2

Звуковое давление, рассчитанное по ISO/DIS 11203, методом Q2



Инициалы: KIR № файла: LY15889-16.10.2006