

85905176 MG80C 50 Hz

Izveštaj o mjeranju zvuka
Mjerenje zvučnog pritiska prema DS/ISO-3743

Tip motora: MG80C	Broj proizvoda: 85905176	Promjer ventilatora: D89 [mm]
P2: 1.1 [kW]	U: 400 [V]	Stub: 2
		Frekvencija: 50 [Hz]


Napomene: Navedena vrijednost emisije buke ne uključuje varijacije u proizvodnji i nesigurnosti pri mjeranju. Stoga navedena vrijednost može biti do 3 db veća od vrijednosti za prosječnu proizvodnu jedinicu.

Testirano na:

Oktavni nivo buke [db]

Središnja frekvencija	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Snaga zvuka Nivo re: 1 pW	43,5	53,6	52,3	53,8	56,1	51,7	46,7	60,4	61,0
Prosječni zvučni pritisak na 1 m, re: 20 UPa	31,7	41,7	40,5	42,0	44,2	39,9	34,9	48,6	49,2

Zvučni pritisak je izračunat prema ISO/DIS 11203 metodi Q2



Inicijali: KIR Br. datoteke: LY15629-27.09.2006