

85905179 MG80C 50 Hz

Správa o meraní hluku			
Meranie hluku podľa DS/ISO-3743			
Typ motora: MG80C	Objednacie číslo: 85905179	Priemer ventilátora: D89 [mm]	
P2: 1.1 [kW]	U: 400 [V]	Pól: 2	Frekvencia: 50 [Hz]


Poznámky: Deklarovaná hodnota hluku neberie do úvahy odchýlky výroby a neistoty merania. Deklarovaná hodnota môže byť preto o 3 dB vyššia ako hodnota pre priemernú výrobnú jednotku.

Testované pri:

Úroveň októvového pásma [db]

Stredová frekvencia	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Hluk									
Úroveň re: 1 pW	43,5	53,6	52,3	53,8	56,1	51,7	46,7	60,4	61,0
Priemer akustického tlaku pri 1m. re: 20 UPa	31,7	41,7	40,5	42,0	44,2	39,9	34,9	48,6	49,2

Akustický tlak počítaný podľa ISO/DIS 11203 metóda Q2



Iniciály: KIR Súbor č.: LY15629-27.09.2006