

87410024 MG160MB 60 Hz

Informe medición sonora		
Medición potencia sonora de acuerdo con DS/ISO 3743		
Tipo motor: MG160MB	Código del producto: 87410024	Diám ventil.: D210 [mm]
P2: 11 [kW]	Polo: 2	

Notas: El valor de emisión de ruido declarado no contempla variaciones de producción e incertidumbres de medición. Por lo tanto, el valor declarado puede ser hasta 3 dB mayor al valor de la unidad de producción promedio.

Probado a:

Nivel banda sonora [db]

Frecuencia central	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Potencia sonora Nivel re: 1 pW	64,9	66,9	73,6	72,5	71,5	67,6	64,5	77,6	78,7
Presión sonora media a 1m. re: 20 UPa	52,4	54,4	61,1	60,0	59,0	55,1	52,0	65,1	66,2

Presión sonora calculada de acuerdo con ISO/DIS 11203 método Q2

