

86D15905 MG90SB 50 Гц

Протокол звукометрии
Звуковая мощность, рассчитанная по DS/ISO-3743

Тип э.двиг: MG90SB	Номер продукта: 86D15905	Диам.вент-ра: D128 [мм]
P2: 1.1 [кВт]	U: 400 [В]	Полюс: 4
		Частота: 50 [Гц]


Замечания: Шумовые характеристики заявлены без учета возможных отклонений в модельном ряде и погрешностей измерения. Таким образом, заявленный уровень шума может быть до 3 дБ выше уровня среднего промышленного образца.

Испытания на:

Уровень в октавном диапазоне (дБ)

Средняя частота	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Звуковая мощность Уровень ре: 1 pW	44,5	45,7	48,9	52,9	48,5	43,3	33,4	55,5	56,3
Среднее звуковое давление при 1м. ре: 20 UPa	32,5	33,8	37,0	40,9	36,5	31,3	21,4	43,6	44,4

Звуковое давление, рассчитанное по ISO/DIS 11203, методом Q2



Инициалы: KIR № файла: LY19150-13.08.2007