

86D15905 MG90SB 50 Hz

Garso matavimo ataskaita			
Garso galios matavimas pagal to DS/ISO-3743			
Variklio tipas: MG90SB	Produkto numeris: 86D15905	Ventiliatoriaus skersmuo: D128 [mm]	
P2: 1.1 [kW]	U: 400 [V]	Kreipiamoji: 4	Dažnis: 50 [Hz]


Pastabos: Deklaruojamoje triukšmo emisijos vertėje neatsižvelgta į gamybos pokyčius ir matavimo neapibrėžtumus. Todėl deklaruota vertė gali būti iki 3 dB didesnė už vidutinę įrenginio vertę.

Išbandyta esant:

Lygis oktavos diapazone [dB]

Centrinis dažnis	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Garso galia	44,5	45,7	48,9	52,9	48,5	43,3	33,4	55,5	56,3
Lygis re: 1 pW									
Vidutinis garso slėgis esant 1m. re: 20 UPa	32,5	33,8	37,0	40,9	36,5	31,3	21,4	43,6	44,4

Garso slėgis apskaičiuotas pagal ISO/DIS 11203 metodą Q2



Inicialai: KIR Failo Nr.: LY19150-13.08.2007