

86905654 MG71B 50 Hz

Geluidsmetingrapport Sound Pressure meting according to DS/ISO-3743

Motor type: MG71B Productnummer: 86905654 Ventilator diameter: D124 [mm]
P2: 0.37 [kW] U: 400 [V] Polig: 4 Frequentie: 50 [Hz]


Opmerkingen: De aangegeven geluidsemissiewaarde houdt geen rekening met productvariaties en meetonzekerheden. De aangegeven waarde kan daardoor tot 3 dB hoger zijn dan de waarde voor de gemiddelde productie-eenheid.

Getest op/bij:

Oktaafband niveau [dB]

middenfrequentie	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Geluidsterkte	38,0	38,4	41,7	45,2	47,8	41,6	30,3	51,4	51,4
Niveau re: 1pW									
Geluidsdruk gemiddelde op 1m. re: 20 UPa	26,3	26,6	30,0	33,5	36,0	29,9	18,6	39,7	39,6

Geluidsdruk berekend volgens de ISO/DIS 11203 methode Q2



Initialen: KIR

Bestands nr.: LY20111-27.11.2007