

85903403 MG160LB 50 Hz

Poročilo meritve hrupa		
Meritve zvočnega tlaka po DS/ISO-3743		
Tip motorja: MG160LB	Št. proizvoda: 85903403	Premjer ventilatorja: D210 [mm]
P2: 18.5 [kW]	Pol: 2	

Opombe: Deklarirana vrednost emisije hrupa ne upošteva variacij proizvodnje in merilnih negotovosti. Deklarirana vrednost je torej lahko do 3 dB višja od vrednosti za povprečno proizvodno enoto.

Testirano pri:

Frekvenčno območje [db]

Sredinska frekvenca	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Moč hrupa	63,1	65,2	68,5	69,1	66,1	63,2	60,0	73,2	74,2
Nivo re: 1 pW									
Povprečje zvočnega tlaka pri 1m. re: 20 UPa	50,6	52,7	56,0	56,6	53,6	50,7	47,5	60,7	61,8

Zvočni tlak izračunan po ISO/DIS 11203 metodi Q2

