

85905051 MG71A 50赫兹

声音测量报告			
根据 DS/ISO-3743 测量声功率			
电机类型: MG71A	产品号: 85905051	风扇直径: D89 [毫米]	
P2: 0.37 [千瓦]	U: 400 [V]	极: 2	频率: 50 [Hz]


备注：宣称噪音发射数值没有考虑生产变体和测量的不确定性。因此，宣称数值可能比平均生产单位的数值高出3dB。

测试地点:

倍频带等级 [db]

中心频率	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
声功率									
液位 re : 1 pW	43,6	51,6	52,4	59,1	56,1	51,2	45,5	62,2	62,4
平均声压									
在 1m 时。re: 20 UPa	31,8	39,9	40,7	47,3	44,4	39,5	33,8	50,4	50,6

按照 ISO/DIS 11203 方法 Q2 累加声压



初始: KIR 文件编号: LY15607-27.09.2006