

85Z15005 MG71B 50 Hz

Správa o meraní hluku Meranie hluku podľa DS/ISO-3743

Typ motora: MG71B

Objednacie číslo: 85Z15005

Priemer ventilátora: D89 [mm]

P2: 0.55 [kW]

U: 400 [V]

Pól: 2

Frekvencia: 50 [Hz]


Poznámky: Deklarovaná hodnota hluku neberie do úvahy odchýlky výroby a neistoty merania. Deklarovaná hodnota môže byť preto o 3 dB vyššia ako hodnota pre priemernú výrobnú jednotku.

Testované pri:

Úroveň oktavového pásma [db]

Stredová frekvencia	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Hluk Úroveň re: 1 pW	43,7	52,9	52,4	56,2	55,4	51,2	45,4	60,7	61,2
Priemer akustického tlaku pri 1m. re: 20 UPa	31,9	41,2	40,6	44,5	44,5	39,4	33,6	49,0	49,5

Akustický tlak počítaný podľa ISO/DIS 11203 metóda Q2



Iniciály: KIR

Súbor č.: LY15679-29.09-2006