


99583819 MG90LE 50 Hz

Hangnyomás mérés jegyzőkönyv			
Hangnyomásszint mérés a DS/ISO-3743 szabványnak megfelelően			
Motortípus: MG90LE	Cikkszám: 99583819	Prop. átmérő: D108 [mm]	
P2: 2.2 [kW]	U: 400 [V]	Pólus: 2	Frekvencia: 50 [Hz]

Megjegyzés: A bejelentett zajkibocsátási szint nem veszi figyelembe a gyártási eltéréseket és mérési bizonytalanságokat. A bejelentett érték ezért akár 3 dB-lel is magasabb lehet, mint az átlagos gyártási egységhez tartozó érték.

Tesztelve:

Octave Band Level [db]									
Központi frekvencia	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Hangnyomás Szint re: 1 pW	41,0	49,5	55,3	62,2	59,2	56,0	51,6	65,5	-
Átlagos hangnyomásszint at 1m. re: 20 UPa	29,1	37,5	43,4	50,2	47,2	44,0	39,6	53,5	-



Jelzések: VBJ Dok. sz.: LY66640 18/07/2019