

85905877 MG160MD 50 Hz

Helimõõtearuanne Helivõimsuse mõõtmine vastavalt DS/ISO-3743

Moot. tüüp: MG160MD

Toote kood: 85905877

Ventilaatori läbimõõt: D210 [mm]

P2: 15 [kW]

U: 400 [V]

Poolus: 2

Sagedus: 50 [Hz]


Märkused: Märgitud müraemissiooni väärtus ei arvesta tootmise erisusi ega mõõtmise ebakindlust. Seetõttu võib märgitud väärtus olla kuni 3 dB suurem kui keskmise tootmisseadme väärtus.

Katsetatud:

Oktaavriba tase [db]

Kesksagedus	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Helivõimsus Tase re: 1 pW	60,0	64,8	69,0	68,7	66,6	62,4	59,1	73,1	74,2
Keskmine helirõhk 1m. re: 20 UPa	47,5	52,3	56,5	56,2	54,1	49,9	46,6	60,6	61,7

Helirõhk arvutati vastavalt ISO/DIS 11203 meetodile Q2



Initiaalid: KIR

Reg-nr: LY 27.06.2008