

85054104 MG80A 60

DS/ISO-3743			
:	MG80A	:	85054104
:		:	D89
P2:	0.75	U:	440 [V]
:		:	2
:		:	60 [Hz]


: 3 dB

:

[db]

	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
re1 pW	48,8	56,4	59,1	59,7	60,6	56,5	52,2	65,5	66,0
1m re 20 UPa	37,0	44,6	47,2	47,9	48,7	44,7	40,4	53,7	54,2

ISO/DIS 11203 Q2



: KIR : LY15641-28.09.2006