

99583819 MG90LE 50 Hz

Správa o meraní hluku Meranie hluku podľa DS/ISO-3743

Typ motora: MG90LE

Objednacie číslo: 99583819

Priemer ventilátora: D108 [mm]

P2: 2.2 [kW]

U: 400 [V]

Pól: 2

Frekvencia: 50 [Hz]


Poznámky: Deklarovaná hodnota hluku neberie do úvahy odchýlky výroby a neistoty merania. Deklarovaná hodnota môže byť preto o 3 dB vyššia ako hodnota pre priemernú výrobnú jednotku.

Testované pri:

Úroveň oktavového pásma [db]

Stredová frekvencia	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Hluk	41,0	49,5	55,3	62,2	59,2	56,0	51,6	65,5	-
Úroveň re: 1 pW									
Priemer akustického tlaku pri 1m. re: 20 UPa	29,1	37,5	43,4	50,2	47,2	44,0	39,6	53,5	-

Akustický tlak počítaný podľa ISO/DIS 11203 metóda Q2



Iniciály: VBJ

Súbor č.: LY66640 18/07/2019